


TRANSILLUMINATORI MULTIBANDA

I transilluminatori multibanda mettono a disposizione del ricercatore due lunghezze d'onda in un unico strumento. La versatilità di questi modelli è ideale per un'ampia gamma di applicazioni che richiedono lunghezze d'onda diverse. Possono essere utilizzati sia per la visualizzazione sia per la fotodocumentazione. Tutti i modelli sono dotati di selettore d'intensità (70% - 100%).



| Modelli | Descrizione | Filtro (mm) | Tubi da 8-watt | Intensità ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) |
|------------------|---------------|-------------|---------------------------|---|
| TCP-20.LC | 365nm / 254nm | 200 x 200 | (6 x 365nm) + (5 x 254nm) | 7 600 / 5 200 |
| TCP-20.LM | 365nm / 312nm | 200 x 200 | (6 x 365nm) + (5 x 312nm) | 5 400 / 6 400 |
| TCP-20.MC | 312nm / 254nm | 200 x 200 | (6 x 312nm) + (5 x 254nm) | 8 400 / 5 200 |
| TCP-26.LC | 365nm / 254nm | 210 x 260 | (6 x 365nm) + (5 x 254nm) | 5 400 / 5 200 |
| TCP-26.LM | 365nm / 312nm | 210 x 260 | (6 x 365nm) + (5 x 312nm) | 7 600 / 6 400 |
| TCP-26.MC | 312nm / 254nm | 210 x 260 | (6 x 312nm) + (5 x 254nm) | 8 500 / 5 200 |

| Modelli | Descrizione | nm | Filtro (mm) | Potenza | Intensità ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) |
|------------------|------------------------|-----------|-------------|-------------------|---|
| TFX-20.LC | Alta / bassa intensità | 365 / 254 | 200 x 200 | 2 x (6 x 15-watt) | 5 900 / 6 400 |
| TFX-20.LM | Alta / bassa intensità | 365 / 312 | 200 x 200 | 2 x (6 x 15-watt) | 4 400 / 8 500 |
| TFX-20.MC | Alta / bassa intensità | 312 / 254 | 200 x 200 | 2 x (6 x 15-watt) | 9 000 / 5 900 |
| TFX-35.LC | Alta / bassa intensità | 365 / 254 | 200 x 350 | 2 x (6 x 15-watt) | 6 900 / 6 400 |
| TFX-35.LM | Alta / bassa intensità | 365 / 312 | 200 x 350 | 2 x (6 x 15-watt) | 3 800 / 8 000 |
| TFX-35.MC | Alta / bassa intensità | 312 / 254 | 200 x 350 | 2 x (6 x 15-watt) | 8 000 / 5 900 |